



## 切 断 砥 石



### 精密切断用 SiC 切断砥石 ラバーボンド (10 枚)

タイプ	UTW (ウルトラシン切断砥石)
試料材質	殆ど全ての金属材料
硬 度 (Hv)	鉄 鋼: 80 ~ 700 非鉄金属: 30 ~ 550
サイズ	カタログ No.
φ 180 x 0.5 x 25.4 mm	<b>01100</b>
φ 200 x 0.5 x 25.4 mm	<b>01101</b>

### SiC、アルミナ切断砥石 レジンボンド (10 枚)

タイプ	A	AO	S
試料材質	低炭素鋼、中炭素鋼、調質鋼	ステンレス鋼、合金鋳鉄、ニオブモリブデン、タンタル、タングステン	脆性被膜付鋼、難削金属
硬 度 (Hv)	100 ~ 350	300 ~ 450	30 ~ 550
サイズ	カタログ No.	カタログ No.	カタログ No.
φ 100 x 0.3 x 12.7mm	<b>01040</b>	-	-
φ 125 x 0.5 x 12.7mm	-	<b>01046</b>	-
φ 150 x 0.5 x 12.7mm	-	<b>01043</b>	-
φ 180 x 0.5 x 25.4mm	-	-	<b>01060 (SiC)</b>
φ 200 x 1.6 x 25.4mm	-	<b>01002</b>	-

### SiC 切断砥石 ラバーボンド (10 枚)

タイプ	MNF	C
試料材質	アルミ、銅、チタン、非鉄金属	
硬 度 (Hv)	30 ~ 350	30 ~ 350
サイズ	カタログ No.	カタログ No.
φ 100 x 0.3 x 12.7mm	-	<b>01041</b>
φ 200 x 1.6 x 25.4mm	<b>01005</b>	-

### 薄切片切断用アルミナ切断砥石 ラバーボンド (10 枚)

タイプ	AOF II
試料材質	硬質金属皮膜、焼結鋼
硬 度 (Hv)	80 ~ 300
サイズ	カタログ No.
φ 200 x 0.8 x 25.4mm	<b>01001</b>

### 防 腐 剤

- バクテリアの繁殖を防ぎます。
- 循環タンク内の水の嫌な臭いを抑えます。
- 水50に対して1の割合で混ぜます。

品 名	容 量	カタログ No.
防腐剤	0.5L	<b>01093</b>



### 防 錆 冷 却 剤

- 切断機の循環タンクの水25対1で混合します。
- 機器、試料の錆びつきを抑えます。

品 名	容 量	カタログ No.
防錆冷却剤	5L	<b>01090</b>



### リダクションリング 切断砥石の内径を変換します。

品 名	サイズ	入 数	カタログ No.
リダクションリング	φ 25.4/22mm	20 個/包	<b>01091</b>
	φ 32/25.4mm	20 個/包	<b>01092</b>
	φ 25.4/12.7mm	5 個/包	<b>51324</b>
	φ 32/12.7mm	5 個/包	<b>51331</b>

