



埋込後はモールドから完全に出ますので、
取り出しが簡単です。

メカプレス 3 で埋め込んだ試料は
硬度測定に最適です。

			
品名	モールド	中間ラム	循環冷却システム
カタログ No.	53505 ~ 53510	53416 / 53420 ~ 53424	53515



刻字器

品名	カタログ No.
刻字器 ・単相230V ・タングステンポイント 1本付	19020

特別付属品

品名	数量	カタログ No.
タン テンポイント	3本	19018
ダイヤモンドポイント	3本	19019



離型剤 シリコンスプレー

品名	容量	カタログ No.
マウントリリースエージェン ト (シリコンフリー)	500mL	03208