


精密切断装置 フレキシカット


- プリント基板など板状試料切断に適しています。
- 円筒状（埋込）試料の切断もできます。



切断中はカバーで覆われて、しかも操作パネルに冷却水の雫がかかりません。



切断テーブルが広いので大判試料を固定できます。



板状試料を角度をつけて切断できます。

		フレキシカット
型式/カタログ No.		51800
安全カバー	材質	PETG 樹脂 金属製ヒンジ付
	安全機構	カバー開時に砥石停止
	砥石の種類	レジンボンド、メタルボンド
切断砥石	砥石サイズ	φ75 ~ φ180mm、φ200mm (PCB 用)
	回転速度	300 ~ 2500rpm ロースピードキット (別売) の場合、100 ~ 1200rpm
	アパー径	φ12.7mm
	制御インターフェース	カラータッチコントロールスクリーン
コントロール	セキュリティ	パスワードプロテクション
	プログラム	3本まで作成、保存可能
切断	切断試料寸法	砥石 φ150mm の場合：200 × 200 × 14mm 砥石 φ180mm の場合：200 × 180 × 29mm 砥石 φ200mm の場合：200 × 170 × 39mm
	切断方法	自動（カウンターウェイト方式）及び手動
	テーブル動作	PCB 切断用 固定型、又は前方移動型（どちらも別売）
	テーブル上の試料移動距離	0 ~ 230mm
	X 軸範囲	試料搬送アームは 100mm 可動
	テーブル寸法	390 × 200mm
	テーブル材質	ステンレス鋼
	チャック	P.6 参照
冷却/清掃	タンク容量	内蔵タンク、2.8L
	冷却方法	循環ポンプ、又は巻き上げ式
	ポンプ冷却方法	片側ノズル
	フィルター	交換可能な紙フィルター
清掃	洗浄用スプレーノズル内蔵	
寸法/重量 電源/適合	寸法/重量	W800 × D665 × H375mm / 52kg
	電源	単相 100/110VAC 50/60Hz、575W
	適合	CE、UL

注意：フランジは標準付属していません。

標準付属品

防錆冷却剤	1L
切断砥石	UTW φ200mm 2枚
リダクションリング	φ25.4/12.7mm