




切断
CUTTING



切断装置

メカトーム T265

- 最大切断試料サイズφ95mm、85x85mm、1120x60mm、50x25mm
- L形テーブルに試料をバイスで押し付ける簡単クランピング
- 非常停止ボタン、インターロック、内部照明は標準付属



| メカトーム T260 | |
|-------------|--|
| 型式/カタログ No. | 51200 |
| 切断方式 | 右側面のレバー上下動による手動切断 |
| 設置 | 卓上型 |
| 最大切断試料 | φ95mm、120×60mm、150×25mm 但し、実際の切断サイズは試料材質によって異なります |
| 安全機構 | 非常停止ボタン、インターロック (カバー開時停止)、切断中カバーロック |
| 出力 | 2200W |
| モーター | インバーター付モーター |
| 切断砥石径 | φ250mm、φ300mm |
| アーバー径 | φ25.4mm |
| 砥石回転数 | 1300、1600、2000、2400、2800、3200、3800、4000rpm |
| 操作パネル | 押しボタン式 |
| 切断テーブル | 鋼鉄製 L 形テーブル |
| クランプ方式 | 水平クランプ、垂直クランプ |
| 内部照明 | LED 照明 |
| 循環冷却システム | 容量 25L |
| 冷却方式 | フレキシブルノズル 2 本から噴射 |
| 寸法/重量 | W720 × D970 × H1170mm (閉時 710mm) / 147kg |
| 電源 | 単相 400VAC、50/60Hz |
| 適合 | CE、UL |

特別付属品

| 品名 | カタログ No. |
|---------------------------|----------|
| コバルホルダーボックス | 50613 |
| コバルホルダー | 50616 |
| クイッククランピングバイス 左右 高さ 45mm | 51210 |
| 手動 X 軸テーブル | 51212 |
| クイッククランピングバイス 左側 高さ 45mm | 51280 |
| クイッククランピングバイス 右側 高さ 45mm | 51281 |
| クイックリリースナット 砥石交換後に工具不要 | 51272 |
| 循環冷却システム用フィルター 3 枚 T260 用 | 51621 |
| ベースキャビネット 手動切断機用 | 51275 |



標準付属品

循環冷却システム及びフィルター/クリーニングセット/切断砥石 φ300mm 5 枚/防錆冷却剤 1L / リダクションリング φ32mm → φ25.4mm 1 個 / フランジ φ80mm 1 セット